

Garant GRIDLINE

**Bancada de trabalho de rolos com 5 gavetas, extraível em ambos os lados, 20×16G, Número de gavetas: 5****Dados do pedido**

Número do pedido	914582 5
GTIN	4045197892317
Classe de artigo	9GT

**Descrição****Versão:**

A caixa robusta de chapa de aço da bancada de trabalho móvel inclui 2 compartimentos de arrumação integrados. O painel lateral está perfurado para o alojamento de acessórios, □ 9×9 mm em grelha de 37 mm. Interior da gaveta liso, mesmo assim adequado para subdividir as gavetas. O desbloqueio da gaveta ocorre através de uma pega de desbloqueio central no puxador. A gaveta pode ser fechada centralmente com **fechadura com cilindro de pinos**. Com rodas com rolamentos de rolos (2 rodas orientáveis com travão de imobilização, 2 rodas fixas). Tampo de trabalho de **bambu** com 25 mm de espessura adequado para a montagem de torno de bancada.

**Equipamento:**

Altura frontal das gavetas: 75; 75; 125; 125; 200 mm

**Material fornecido:**

Inclui subdivisões:

1 régua separadora ranhurada n.º 951510 tam. 75 por cada 75 mm de gaveta,

1 régua separadora ranhurada n.º 951510 tam. 125 por cada 125 mm de gaveta.

**Pintura:**

**Revestido a pó** de dois tons, prata combinado com antracite RAL 7016.

**Nota:**

Para as gavetas com 200 mm de altura, agora também cabem as régua separadoras ranhuradas n.º 951510 tam. 200, bem como as régua de rebordo n.º 951560 tam. 200 e as divisórias de encaixe n.º 951741 – 951821 respetivamente com tam. 200.

Acessórios e material de separação adicionais, ver grupo 95. Material de separação adequado: réguas de rebordo ranhuradas n.º 951560 tam. 75; tam. 125 e tam. 200; réguas separadoras ranhuradas n.º 951510 tam. 75; tam. 125 e tam. 200; divisórias encaixáveis n.º 951721 – 951821 tam. 75; n.º 951731 – 951821 tam. 125 e n.º 951741 – 951821 tam. 200.

## Descrição técnica

Profundidade	525 mm
Profundidade útil da gaveta	400 mm
Largura útil da gaveta	500 mm
Número de gavetas	5
Peso	63,4 kg
Largura	1000 mm
Altura	900 mm
Largura útil da gaveta em G	20
Profundidade útil da gaveta em G	16
Área útil da gaveta em G	20×16
Configurador relevante	sim
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	40 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	75 %
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9×9 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Atributo do nome do produto	20×16G
Tipo de produto	Bancada de trabalho móvel

## Acessórios

Jogo de rodízios para carro de ferramentas e bancada de trabalho com rodas Tipo G	915567 G
Réguas separadoras ranhuradas Profundidade 16G indicado para altura frontal da gaveta 125	951510 125

Réguas separadoras ranhuradas Profundidade 16G  
indicado para altura frontal da gaveta 75

---

951510 75