



## Dados do pedido

Número do pedido	574495 9
GTIN	4013349528964
Classe de artigo	57L

## Descrição

### Modelo:

Escova interior autocentrante com filamento de **esferas de carboneto de silício** flexíveis. Comprimento total 200 mm.

### Utilização:

Para **quebra de arestas, processamento de superfícies e trabalhos de polimento**. Cria **superfícies finamente retificadas e uniformes** com grande área de contacto. Uso em perfuradoras manuais e máquinas estacionárias. Velocidade recomendada 350 – 700 rpm, tempo de contacto 20 – 40 segundos.

### Instrução:

Não usar a seco, mas com óleo abrasivo n.º 084205.

## Descrição técnica

indicado para furos de $\varnothing$	8,1 - 9 mm
Comprimento de trabalho $L_3$	50 mm
$\varnothing$ da escova $D_1$	10 mm
$\varnothing$ haste $D_5$	3,6 mm
Material da guarnição	Carboneto de silício
Abreviatura abrasivo	SiC
Granulometria	180
n.º de rotações recomendado	350 - 700 r,p,m,
Tipo de produto	Escova para interior

**Acessórios**

Óleo de corte de elevado rendimento, sem óleo mineralUV  
80 Índice 0,25

084205 0,25

Óleo de corte de elevado rendimento, sem óleo mineralUV  
80 Índice 20

084205 20

Óleo de corte de elevado rendimento, sem óleo mineralUV  
80 Índice 5

084205 5