

Calibre lisos passa não passa de rosca EG 6H mod., Rosca: EG-M3



Dados do pedido

Número do pedido	486180 EG-M3
GTIN	2050001919151
Classe de artigo	48B

Descrição

Modelo:

Calibre de rosca para testar roscas de inserção (EG) para insertos de arame roscado. O primeiro passo de rosca retificado remove a sujidade grosseira da peça de trabalho e impede a rutura prematura do primeiro passo de rosca. Modelo de acordo com a norma DIN 2279 – 2299. **Lado passa e lado não passa num punho (DIN 2240, Parte 1 Forma R).** Lado não passa assinalado a vermelho.

Utilização:

Para rosca métrica ISO - rosca de inserção (EG), à direita DIN 8140-2.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502 und DIN 8140.**

Descrição técnica

Rosca	EG M3
Passo de rosca	0,5 mm
Norma	DIN 8140
Tipo de rosca	EG-M
Tipo de calibre	Calibre de refugo
Tipo de calibre	Calibre de qualidade
Calibração	L10
Tipo de produto	Calibre macho passa não passa para rosca

Prestações de serviços

Calibração Calibre liso passa não passa de rosca Ø máximo 3	028550 3
Calibração DAkkSCalibre liso passa não passa de rosca Ø máximo 90	028590 90