



Disco abrasivo tipo copo diamante D×P×A (mm), 100×20×20, Tipo: D91



Dados do pedido

Número do pedido	597620 D91
GTIN	9003171945409
Classe de artigo	53Y

Descrição

Modelo:

Discos abrasivos de ferramentas com **revestimento de diamante** em aglomerado de resina sintética para uma longa vida útil com elevado desempenho de desbaste uniforme. O sistema de corpo portante sanduíche em materiais compósitos de alumínio garante um elevado amortecimento de vibrações e, assim, uma retificação suave com resultados de retificação constantes com alta qualidade de superfície. Granulometria universal para uma qualidade de superfície fina e média com bom desempenho de desbaste. **Especificação: D91C75B DIAGO W-Carbide.**

Utilização:

Uso universal para retificar ferramentas em todas as retificadoras de ferramentas convencionais. Para retificação de **ferramentas de metal duro e materiais de apara curta, não ferrosos**. Muito adequado para retificação a seco, mas também pode ser usado na retificação a húmido.

Descrição técnica

Granulometria	D91
Abreviatura abrasivo	D

Especificação	D91C75B DIAGO W-Carbide
Abrasivo	Diamante
Método de retificação	Retificação de ferramentas
Forma	12V9
Ø do disco D	100 mm
Largura do disco T	20 mm
Atributo do nome do produto	100×20×20
Ø do furo H	20 mm
Largura do revestimento abrasivo W, face frontal	2 mm
Altura do revestimento abrasivo X	10 mm
Tipo de produto	Disco abrasivo tipo copo

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Metal duro (HM)	adequado		
Plástico, GFK	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		