

Macho de roscar para máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM extra comprido forma B 6HX, AlTiX, M: M8



Dados do pedido

Número do pedido	131770 M8
GTIN	4045197901330
Classe de artigo	11I

Descrição

Versão:

Broca de roscar universal, concebida para utilização com um amplo espectro de materiais com uma elevada segurança processual.

- **Material de corte HSS-E-PM, para a máxima resistência ao desgaste.**
- **Valores de atrito reduzidos com novo revestimento de alto desempenho.**
- **Geometria especial para a melhor evacuação de limalhas.**

Haste conforme DIN 371.

Vantagem:

Muito adequada para corte de roscas em locais de difícil acesso.

Descrição técnica

Ø haste D _s	8 mm
Profundidade de rosca	24 mm
Passo de rosca	1,25 mm
Número de sulcos de aparas	3
Ø do furo central	6,8 mm
Quadrado da haste □	6,2 mm
Classe de tolerância	ISO 2X 6HX
Óleo de corte	HSS E PM
Norma	Norma de fábrica
Número de arestas de corte Z	3

Comprimento total L	180 mm
Tamanho da rosca	M8
Ø da rosca	8 mm
Tipo de rosca	M
Revestimento	AlTiX
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	verde
Série	Master Tap
Tipo de produto	Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		

INOX > 900 N/mm ²	adequado
GG(G)	adequado
CuZn	adequado
Uni	adequado
Óleo	adequado
máximo a molhado	adequado