

Garant**Pietre de șlefuire diamantate lipite prin brazare D427, D, Tip: ZY0620****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 552750 ZY0620 |
|--------------------|---------------|

| | |
|------|---------------|
| GTIN | 4045197724540 |
|------|---------------|

| | |
|-------------------|-----|
| Clasa articolului | 51E |
|-------------------|-----|

Descriere**Execuție:**

Contur rectificat cu mare precizie cu **acoperire de diamant** în **proces de lipire dură în vid**.

Avantaj:

- **Ușurință mai mare de folosire comparativ cu corpurile de polizat cu liant galvanic datorită ieșirii mai mari în relief a granulației (cca. 70% din granulația de șlefuire iese afară din legătură) și legătura mai puternică.**
- **Structura deschisă și granulația grosieră D427 reduc temperatura de șlefuire și minimizează înclinarea la înfundare.**

Aplicație:

Pentru utilizarea manuală, pe roboți industriali sau mașini de șlefuit CNC pentru **lucrări grosiere de șlefuit** cu rată mare de îndepărtare a materialului. **Frezare laterală, frezarea conturilor** a materialelor compozite (CRP / GRP), fibră de sticlă, grafit, Honeycomb.

Notă:

La cerere pot fi livrate alte granulații, forme speciale sau pietre de șlefuire cu răcire interioară pentru folosirea staționară.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Ø cap | 6 mm |
| Descrierea formei | Cilindru |
| Lungimea totală | 60 mm |
| Ø cozii | 6 mm |
| Lungimea capului | 20 mm |
| Material abraziv | Diamant |
| Prescurtare pentru material abraziv | D |
| Tip produs | Piatră de șlefuit |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Plastic, GRP | recomandat | 15-20 m/s | |
| Piatră | recomandat | 15-20 m/s | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |