



Polizor drept, Tip: 722317



Date comandă

Numărul de comandă	077261 722317
GTIN	4014586879437
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

- **Polizor drept cu manevrare extrem de simplă.**
- **Funcționare silențioasă datorită sistemului de lagăre.**
- **Motor performant cu putere ridicată de acționare.**
- **Datorită reglării turației, excelent pentru prelucrarea oțelului aliat precum și pentru lucrări de șlefuire și polizare.**
- **Recomandat pentru pietre de șlefuire și freze din carbură.**

Polizor drept performant și ușor de mânuit, cu **gât scurt al axului**. Recomandat și pentru utilizare semistaționară.

Livrare:

Inclusiv bucușă elastică Ø 6 mm, 2 chei de strângere SW13 și SW17.

Notă:

Polizoarele drepte sunt aprobate pentru utilizarea frezelor de șlefuire cu un Ø de până la 12 mm.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	GSZ8-280PE
Lungimea cablului	4 m
Vibrație maximă conform EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Greutate	1,4 kg
Putere absorbită	750 W

Preselectare electronică a turației	da
Interval de turație	8500 - 28000 min ⁻¹
Ø maxim al buçșei elastice	6 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor drept

Accesorii

Bucșă elastică pentru polizor drept Ø buçșă elastică 6 mm	077268 6
---	----------