


Garant**Fresa de MDI, AlCrN, Ø e8 DC: 2,5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG1294 2,5
GTIN	4045197907646
Classe de artigo	GGN

Descrição**Modelo:**

Dimensões semelhantes a **DIN 6527**. Revestimento melhorado para aplicações universais em aço e ferro fundido.

Como n.º 202294.

Descrição técnica

Tolerância de Ø nominal	e8
Avanço f_z para corte de bordas em aço < 750 N/mm ²	0,011 mm
Comprimento da lâmina L_c	6 mm
Largura do chanfro de canto a 45°	0,1 mm
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Haste	DIN 6535 HA com h6
Ø haste D_s	6 mm
Comprimento total L	50 mm
Avanço f_z para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm ²	0,01 mm

Número de dentes Z	3
Ø das lâminas D _c	2,5 mm
Forma da haste	HA
Ângulo espiral	45 grau
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Índice	5
Revestimento	AlCrN
Óleo de corte	VHM
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Largura de corte a _e na operação de fresagem	0,5×D ao reborderar
Largura de corte a _e na operação de fresagem	Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		

mínimo a molhado	adequado
seco	condicionalmente adequado
Ar	adequado

Acessórios

Fresa de MDI Ø e8 DC 2,5	202294 2,5
--------------------------	------------