

HOLEX**Fresa de MDI, AlCrN, Ø e8 DC: 7mm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG1296 7
GTIN	4045197907929
Classe de artigo	GGN

Descrição**Modelo:**Dimensões semelhantes a **DIN 6527**.

Revestimento melhorado para aplicações universais em aço e ferro fundido.

Como n.º 202296.**Descrição técnica**

Avanço f_z para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm ²	0,04 mm
Avanço f_z para corte de bordas em aço < 750 N/mm ²	0,05 mm
Tolerância de Ø nominal	e8
Forma da haste	HB
Ø das lâminas D_c	7 mm
Largura do chanfro de canto a 45°	0,2 mm
Número de dentes Z	3
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Haste	DIN 6535 HB com h6

Comprimento total L	63 mm
Comprimento da lâmina L _c	16 mm
Ø haste D _s	8 mm
Ângulo espiral	45 grau
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Índice	5
Revestimento	AlCrN
Óleo de corte	VHM
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Largura de corte a _e na operação de fresagem	Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D
Largura de corte a _e na operação de fresagem	0,3×D ao reborderar
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		

seco	condicionalmente adequado
Ar	adequado

Acessórios

Fresa de MDI Ø e8 DC 7	202296 7
------------------------	----------