



Chave de parafusos de eletricista para Pozidriv, lâmina reduzida-Ø, com cabo Kraftform Totalmente isolada conforme VDE, Tamanho da fenda em cruz: 1



Dados do pedido

Número do pedido	668720 1
GTIN	4013288160188
Classe de artigo	63H

Descrição

Versão:

Cabo e lâmina **totalmente isolados até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Cada chave de parafusos é testada individualmente num banho de água quanto a descarga de tensão.

O **cabo Kraftform** de plástico resistente a impactos **com zonas moles integradas** facilita a transferência de binário sendo, assim, suave para as mãos e braços.

Lâmina de aço especial de alta liga, fosfatado com zinco.

Ø da lâmina reduzido com isolamento de proteção integrado para elementos de mola e parafuso fundos (Ø da lâmina = Ø de isolamento na área da lâmina dianteira).

Utilização:

Para trabalhos sob tensão até 1000 V.

Descrição técnica

comprimento total	178 mm
Comprimento da lâmina	80 mm
para parafusos de Ø	2,1 – 3 mm
Tamanho da fenda em cruz	1
Designação do fabricante	165 iS
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Perfil de saída	Chave de parafusos Pozidriv
Tipo de produto	Chave de parafusos

