



## Dados do pedido

Número do pedido	111155 7
GTIN	4045197923813
Classe de artigo	11A

## Descrição técnica

Número de brocas	7
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	HSS E PM
Norma	DIN 333
Tipo	A
Tolerância de Ø nominal	k12
Ângulo de escareamento	60 grau
Haste	Haste cilíndrica com h7
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Perfuração de centragem

## Dados de utilizador

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Plásticos alumínio	adequado	100	N
Alumínio (apara curta)	adequado	60	N
Alumínio > 10% Si	adequado	40	N
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado	60	P
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado	50	P
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	40	P
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado	20	P
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado	10	P
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado	5	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	15	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	10	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado	8	S
GG(G)	adequado	40	K
CuZn	adequado	80	N
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		

## Acessórios

	111105 0,5
	111105 1
	111105 1,6
	111105 2
	111105 2,5
	111105 3,15
	111105 4