

**Ferramenta de encaixe Open-Ring, Tipo-tamanho de chave: 1-10****Dados do pedido**

Número do pedido	657910 1-10
GTIN	4018754034352
Classe de artigo	63A

Descrição**Versão:**

Forjado por estampagem; todas as ferramentas com ligação de encaixe = haste retangular com cavilha de retenção acionada por mola. Isto garante que as ferramentas de inserção estão firmemente encaixadas na chave dinamométrica.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Dados de utilização:**Legenda para desenho e fórmula:**

l_1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção

l_2 = passo ajustado na chave dinamométrica

l_3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica

l_4 = passo da ferramenta de inserção

L = comprimento total da ferramenta

T_1 = binário a ser definido

T_2 = binário prescrito

Indicado para:

Chaves dinamométricas com recipientes de 4 gumes.

Nota:

A capacidade de carga das ferramentas de inserção é limitada de acordo com a largura da chave e pode ser menor do que a capacidade das chaves dinamométricas.

Anote a dimensão do ponto da ferramenta de inserção e alinhe-a com a dimensão do ponto da ferramenta de ajuste (ver o registo de teste/instruções da chave dinamométrica utilizada). Se houver um desvio, faça uma correção de medição pontual!

Descrição técnica

Tamanho da chave	10 mm
Altura h	11 mm
Largura b	21,5 mm
Haste de encaixar	9×12 mm
Série	733/10
Calibre de pontas S	17,5 mm
Ferramenta intercambiável	Ferramenta de encaixe
Material	Chrome-Alloy-Steel
Superfície	cromado (protegido contra descasque)
Função de roquete	não
Tipo de produto	Ferramenta de encaixe tipo chave poligonal