

Garant**Escareador manual configurável, sem revestimento, Ø nominal DC: 1mm****Dados do pedido**

Número do pedido	160200 1
GTIN	4045197926357
Classe de artigo	10N

Descrição**Modelo:**

Com **espiral à esquerda** de 7 – 8° e corte inicial longo de 1/4 do comprimento de corte. Número par de dentes com passo irregular para perfuração redonda e sem marcas de trepidação. O chanfro de retificação cilíndrica na peça de corte cilíndrica alisa o furo e guia o escareador. Escareadores manuais **retificados para ajuste às suas especificações**.

Utilização:

Para furos passantes (não adequado para furos cegos). Também adequado para perfuração com interrupções.

Descrição técnica

Projeção L ₁	19 mm
Número de arestas de corte Z	3
Ø nominal D _c	1 mm
Comprimento da lâmina L _c	13 mm
área de Ø	0,95 - 1,18 mm
Comprimento total L	34 mm
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS
Norma	DIN 206 B
Ângulo espiral	7-8 grau
Refrigeração interior	não

Utilização com tipo de perfuração	com furo de passagem
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Escareador

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		