

Porta-ferramentas de ranhuração standard Ø DS 20 mm, a partir da largura de ranhura m: 2mm



Dados do pedido

Número do pedido	290354 2
GTIN	4045197926654
Classe de artigo	29K

Descrição

Atenção:

Utilizar sempre Ø de pré-perfuração mínimo de acordo com a largura da ranhura (p. ex., para largura da ranhura de 14 mm = Ø de pré-perfuração mínima de 38,22 mm.)

Nota:

- **Os tamanhos de suporte individuais são adequados para diferentes larguras de ranhura. Nestes casos, usar sempre a combinação ideal de suporte e inserto de corte (tamanho idêntico) para máxima estabilidade.**
- **Em tornos sem eixo Y, usar o casquilho excêntrico n.º 290391 – 290393 para o ajuste exato da coordenada Y.**
- **Em centros de processamento, usar o auxiliar de alinhamento n.º 290397 e um comparador para verificar a orientação do fuso.**

Descrição técnica

indicado para largura de ranhura m	2 mm
Desvio central L ₃	3,65 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	7,03 mm
Comprimento útil L ₁	25 mm
Parafuso	290399 1
Ø da haste	20 mm
Ø do suporte de lâminas D ₁	6,5 mm
Refrigeração interior	sim

Comprimento da haste L _s	50 mm
Haste	Haste combi
Tipo de produto	Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis