

**Garant**

**Capac de șlefuit (CER), Granulație 80, Ø, lungimea, forma capacelor de șlefuit: 0511G**

**Date comandă**

Numărul de comandă	553035 0511G
GTIN	4062406120474
Clasa articolului	51E

**Descriere****Execuție:**

Agresivitate ridicată și îndepărtare rapidă datorită unei **lipiri optime a granulelor**.

**Granulație ceramică (CER)** ideală pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile și a aliajelor cu nichel.

Rată ridicată de îndepărtare și șlefuire la rece.

**Aplicație:**

Capacele de șlefuit formate fără lipitură sunt împinse pe corpul de cauciuc și menținute în siguranță prin forța centrifugă a mașinii în stare de funcționare. **Capacele de șlefuit se pot schimba repede și ușor** (montaj în direcția creșterii).

**Notă:**

Compatibil numai cu suportul șlefuit pentru capacele de șlefuit Cod 553100.

**Descriere tehnică**

Forma	G
Turație recomandată	40000 min <sup>-1</sup>
Ø capace șlefuit	5 mm

Lungimea capacului de șlefuit	11 mm
Granulație	80
Caracteristici nume produs	Granulație 80
Tip produs	Capac de șlefuit

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		