

Fresa de grande avanço Power Q com furo, para pastilhas de corte reversíveis XD., Ø D/número de arestas de corte Z: 52/5mm



Dados do pedido

Número do pedido	212812 52/5
GTIN	4045197939210
Classe de artigo	210

Descrição

Peça sobresselente:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. 10IP.

Descrição técnica

Refrigeração interior	sim
Comprimento total L_{tot}	40 mm
Número de arestas de corte Z	5
Pastilha de corte reversível adequada	XDM.090416
Comprimento de ramping L para $\alpha_{máx.}$	37,43 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{máx.}$	102 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{máx.}$	0,92 grau

Ø das lâminas D_c	52 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{min.}$	92 mm
Ø D_3	40 mm
Fresas circulares de perfuração a_p	1 mm
Ø do orifício de alojamento	22 mm
Série	Power Q
Ângulo de ajuste κ	16 grau
Hélice Fz	0,8
Modelo da haste	com perfuração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Aceleração
Estratégia de maquinagem	HPC
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP