

## Fresa de canto de alto rendimento tangencial - 90° GARANT Power Tang passo largo, com rosca, Ø D/número de arestas de corte Z: 32/3mm



### Dados do pedido

Número do pedido	215960 32/3
GTIN	4045197939968
Classe de artigo	210

### Descrição

#### Versão:

Máxima estabilidade devido a pastilhas de corte dispostas tangencialmente. Valores de avanço elevados para o volume máximo de corte por unidade de tempo devido à estabilidade ideal da pastilha reversível na direção da força de corte.

#### Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** com lâmina n.º **674252 tam. 8 IP**.

### Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	LO.U0904..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Número de arestas de corte Z	3
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Comprimento total L <sub>tot.</sub>	35 mm
Ø das lâminas D <sub>c</sub>	32 mm
#profundidade máxima de corte a <sub>p máx</sub> #	8 mm
Rosca de alojamento M	M16
Ø D <sub>2</sub>	30 mm

Série	Power Tang
Modelo da haste	com rosca
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de canto

## Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,2	211750 1,2
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP