

Garant**Pietre de șlefuire diamantate galvanizate D126, D, Forma: T1005****Date comandă**

Numărul de comandă	552700 T1005
GTIN	4045197726681
Clasa articolului	51E

Descriere**Execuție:**

Contur rectificat cu mare precizie cu **acoperire cu diamant**. Foarte ușor de folosit și durabilitate maximă datorită **aliajului galvanizat cu nichel**.

Aplicație:

Pentru utilizarea manuală, pe roboți industriali sau mașini de șlefuit interioare rotunde și CNC pentru **șlefuire fină** a găurilor, razelor, contururilor precum și **debavurare și teșire**. Pentru **carbură, ceramică tehnică, fontă cenușie și fontă cu grafit nodular, sticlă, CRP / GRP**.

Viteze periferice recomandate: Diamant uscat 8-18 m/s, diamant umed 15-25 m/s.

Notă:

Pietre de retuș și reascuțire diamantate de la Cod 559000; pile diamantate de la Cod 529150.

Prescurtare pentru material abraziv: D

Descrierea formei: Oală

Ø cap: 10 mm

Lungimea capului: 5 mm

Lungimea totală: 55 mm

Ø cozii: 6 mm

Unghi: 30 grad

Descriere tehnică

Lungimea totală	55 mm
Ø cap	10 mm
Unghi	30 grad
Descrierea formei	Oală
Ø cozii	6 mm
Lungimea capului	5 mm
Material abraziv	Diamant
Prescurtare pentru material abraziv	D
Tip produs	Piatră de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Carbură (HM)	recomandat	15-20 m/s	
Plastic, GRP	recomandat	15-20 m/s	
Piatră	recomandat	15-20 m/s	
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		