

**Fresa de canto de alto rendimento tangencial - 90° GARANT Power Tang,
Haste Weldon, Ø D / Zef: 25/2mm****Dados do pedido**

Número do pedido	215972 25/2
GTIN	4045197940070
Classe de artigo	210

Descrição técnica

número de lâminas efetivo Z_{ef}	2
Comprimento total L_{tot}	112 mm
Pastilha de corte reversível adequada	LO.U0904..
Ø da haste D_s h6	25 mm
Projeção L_1	54 mm
Ø das lâminas D_c	25 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p,max}\#$	39 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Série	Power Tang
Número de pastilhas de corte reversíveis	10
Modelo da haste	Haste Weldon
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard

Tipo de produto

Fresa de canto

AcessóriosChave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário
definido 1,2

211750 1,2

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx
Plus® 8IP

674252 8IP