

Garant GRIDLINE

Carcasă calculator 16G, Înălțime: 500mm**Date comandă**

Numărul de comandă	927335 500
GTIN	4062406124564
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Carcasă 16G în construcție stabilă din oțel cu motor de aerisire și prelungitor cu 2 prize încorporate permanent, cu comutator ON/OFF și microsiganță. Cablu de conectare tripolar (3 m) cu conector industrial. Alimentarea cu aer a carcasei prin intermediul suflantei. Cu posibilitate de închidere cu încuietoare cilindrică.

Aplicație:

Pentru amplasarea optimă a calculatorului pe stația de lucru. Protejează împotriva impurităților și a deteriorării. Împiedică accesul neautorizat.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, parte frontală antracit RAL 7016, **acoperire cu strat de pulbere.**

Notă:

Primele conexiuni, precum și racordarea ștecărului și a prizelor la circuite, trebuie efectuate numai de către electricieni specialiști.

Descriere tehnică

Adâncime utilă	600 mm
Număr de ventilatoare	1

Greutate	19,7 kg
Cu prelungitor	da
Carcasă ca structură de bază (deschisă în partea de sus)	da
Adâncime	650 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lungimea cablului de conectare	3 m
Lățime	400 mm
Înălțimea utilă	425 mm
Înălțime	500 mm
Lățime utilă	350 mm
Număr de prelungitoare	1
Număr de comutatoare pornit / oprit	1
Înterupător pornit/ oprit	da
Tip ștecăr intrare	Sistem fixare GST
Număr prize tip F	2
Tensiune nominală	250 V
Grosimea materialului	1 mm
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Carcasă pentru calculator

Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
---	-------------