



## Dados do pedido

Número do pedido	919925 350
GTIN	4017976160306
Classe de artigo	96D

## Descrição

### Modelo:

Construção soldada robusta de chapa de aço de 3 mm. Estrutura inferior com bolsas para empilhador integradas.

2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis (com travão imobilizador) com rodas de poliamida.

Dispositivo contra rolamento e bloqueio contra inclinação, corrente de elos como proteção contra deslize e contra inclinação.

### Legenda:

**Válvula de drenagem** com crivo para separar líquidos e sólidos.

**O processo de basculamento ocorre automaticamente depois de soltar o bloqueio.**

Cabo de tração para acionar o basculamento a partir do assento do empilhador.

### Norma:

**EN 1757-3**

## Descrição técnica

Cabo de tração	sim
Mecanismo basculante	Cabo de tração
Distância entre as aberturas de acesso B	192 mm
Número de rodas	4
Aberturas de acesso Medida C	592 mm

Modelo da torneira de descarga	Torneira de descarga com crivo
com aberturas de acesso	sim
Volume do compartimento	350 l
Número de rodas fixas sem travão imobilizador	2
Altura	1070 mm
Aberturas de acesso Medida A	190 mm
Aberturas de acesso Medida D	90 mm
Dimensões interiores de entrada, altura	90 mm
Material roda	Poliamida
Comprimento	1294 mm
Altura da borda de descarga com rodas	981 mm
Capacidade de carga	1000 kg
Dimensões interiores de entrada, largura	190 mm
Peso	126 kg
Largura	731 mm
Ø da roda	200 mm
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador	2
Proteção contra viragem	sim
Cor	azul brilhante RAL 5007
Norma	EN 1757-3
Altura sem rodas	837 mm
Tipo de produto	Contentor basculante