



Dados do pedido

Número do pedido	919925 900
GTIN	4017976160900
Classe de artigo	96D

Descrição

Modelo:

Construção soldada robusta de chapa de aço de 3 mm. Estrutura inferior com bolsas para empilhador integradas.

2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis (com travão imobilizador) com rodas de poliamida.

Dispositivo contra rolamento e bloqueio contra inclinação, corrente de elos como proteção contra deslize e contra inclinação.

Legenda:

Válvula de drenagem com crivo para separar líquidos e sólidos.

O processo de basculamento ocorre automaticamente depois de soltar o bloqueio.

Cabo de tração para acionar o basculamento a partir do assento do empilhador.

Norma:

EN 1757-3

Descrição técnica

Volume do compartimento	900 l
Capacidade de carga	2000 kg
Aberturas de acesso Medida C	982 mm
Altura	1078 mm
Material roda	Poliamida

Dimensões interiores de entrada, largura	190 mm
Distância entre as aberturas de acesso B	582 mm
Número de rodas fixas sem travão imobilizador	2
Peso	184 kg
Proteção contra viragem	sim
Mecanismo basculante	Cabo de tração
Modelo da torneira de descarga	Torneira de descarga com crivo
Altura da borda de descarga com rodas	989 mm
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador	2
Aberturas de acesso Medida D	90 mm
Número de rodas com aberturas de acesso	4 sim
Aberturas de acesso Medida A	190 mm
Largura	1661 mm
Dimensões interiores de entrada, altura	90 mm
Ø da roda	200 mm
Cabo de tração	sim
Comprimento	1294 mm
Cor	azul brilhante RAL 5007
Norma	EN 1757-3
Altura sem rodas	837 mm
Tipo de produto	Contentor basculante