

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	212842 TI
GTIN	4045197942593
Classe de artigo	21A

Descrição

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ máx}}$

Descrição técnica

Avanço f_z por dente	0,5 mm
Tipo	Ti
Raio do canto	1 mm
Espessura da placa S	3:18 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	XOMT060310ZZER
Tipo	HB4430
Óleo de corte	HM
profundidade de corte recomendada $a_{p \text{ máx}}$.	0,6 mm
profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx}}$.	1 mm
Raio de programação com $a_{p \text{ máx}}$.	2 mm

Número de trocas/cortes	3
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	adequado		