

Garant

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 212836 INOX |
| GTIN | 4045197942586 |
| Classe de artigo | 21A |

Descrição

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ máx}}$

Descrição técnica

| | |
|---|----------------|
| Tipo | INOX |
| Avanço f_z por dente | 0,8 mm |
| Raio do canto | 1 mm |
| Espessura da placa S | 3:18 mm |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | XOMT060310ZZSR |
| Tipo | HB4130 |
| Óleo de corte | HM |
| profundidade de corte recomendada $a_{p \text{ máx}}$ | 0,9 mm |
| profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx}}$ | 1 mm |
| Raio de programação com $a_{p \text{ máx}}$ | 2 mm |

| | |
|-------------------------|--|
| Número de trocas/cortes | 3 |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V _c | código ISO |
|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| INOX < 900 N/mm ² | adequado | | |
| INOX > 900 N/mm ² | adequado | | |
| máximo a molhado | condicionalmente adequado | | |
| mínimo a molhado | condicionalmente adequado | | |
| seco | adequado | | |
| Ar | adequado | | |