

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 120412, para acabamento, Wiper****Dados do pedido**

Número do pedido	250063 HB7020
GTIN	4045197948540
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Material de corte	HM
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 400 m/min
Profundidade de corte a_p	0,3 - 2 mm
Quebra-aparas	WSS
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Tipo	HB7020
#Raio do canto	1,2 mm
Avanço f	0,15 - 0,35 mm/U
Aplicação principal	P
Condição de corte	ligeiramente interrompido

Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120412
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar