

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 120408, para processamento médio, Wiper****Dados do pedido**

Número do pedido	250157 HB7020
GTIN	4045197948717
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,5 - 4 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 350 m/min
#Raio do canto	0,8 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo	HB7020
Aplicação principal	P
Avanço f	0,3 - 0,45 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Quebra-aperas	WSM
Material de corte	HM

Ficha de dados

Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120408
Número de trocas/cortes	4
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear