

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 120412, para processamento médio, Wiper****Dados do pedido**

Número do pedido	250159 HB7020
GTIN	4045197948724
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	ligeiramente interrompido
#Raio do canto	1,2 mm
Material de corte	HM
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 350 m/min
Quebra-aparas	WSM
Avanço f	0,3 - 0,45 mm/U
Tipo	HB7020
Profundidade de corte a_p	0,5 - 4 mm
Aplicação principal	P
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste

Ficha de dados

Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120412
Número de trocas/cortes	4
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear