

**Garant****GARANT Master Alu PickPocket Freză de degroșare din carbură monobloc HPC, DLC, Ø e8 DC: 7mm****Date comandă**

Numărul de comandă	202004 7
GTIN	4062406125936
Clasa articolului	11X

**Descriere****Execuție:**

Cu strat de acoperire DLC sp<sup>2</sup> de ultimă generație.

Pentru degroșare și finisare.

Până la 2x D în material solid la cele mai mari viteze de avans și funcționare silențioasă.

Posibil cele mai mari rate de avans la pătrundere verticală.

Posibil rampe până la 45°.

**Avantaj:**

**Profil al canalelor optimizat, ascuțire cu detalonare excentrică, spații mari pentru așchii.**

**Descriere tehnică**

Ø tăişului D <sub>c</sub>	7 mm
Avans f <sub>z</sub> pentru frezarea canalelor în aluminiu cu așchii scurte	0,07 mm
Avans f <sub>z</sub> pentru frezare laterală în aluminiu cu așchii scurte	0,1 mm
Lungimea totală L	63 mm
Unghiul elicei	42 grad
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Lungimea tăişului L <sub>c</sub>	16 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	8 mm
Calitatea echilibrării cu coadă	G 2,5 cu HA

Toleranță Ø nominal	e8
Număr de dinți Z	3
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Ø de degajare $D_1$	6,8 mm
Lungime activă $L_1$ incl. degajare	25 mm
Rotunjire a colțurilor $r_v$	0,2 mm
Serie	Master Alu
Strat de acoperire	DLC
Materialul sculei	Carbură
Standard	DIN 6527
Tip	W
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	galben
Tip produs	Freză

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu	recomandat	550 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	500 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	450 m/min	N
PMMA Acryl	recomandat	200 m/min	N
PE-HD	recomandat	160 m/min	N

PA 66	recomandat	200 m/min	N
PEEK	recomandat	150 m/min	N
PF 31	recomandat	130 m/min	N
PVDF GF20	recomandat	180 m/min	N
POM GF25	recomandat	160 m/min	N
PA 66 GF30	recomandat	150 m/min	N
PEEK GF30	recomandat	130 m/min	N
PTFE CF25	recomandat	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	indicat în anumite condiții	300 m/min	N
Cu	recomandat	160 m/min	N
CuZn	recomandat	200 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		

### Servicii

Coadă Tip HB

129100 HB