



## Lanterna de bolso LED-EX com pilhas, Tipo: 4AA2B



### Dados do pedido

Número do pedido	081521 4AA2B
GTIN	032705146523
Classe de artigo	08C

### Descrição

#### Modelo:

Lanterna de bolso protegida contra explosão, testada de acordo com a diretiva ATEX aplicável. **Lanternas LED de alto desempenho** resistentes a choques, à prova de pó e impermeáveis. Com **tecnologia refletora LED. Lanterna de mão LED com luz primária e secundária**, feixe frontal para luz primária (emite luz para a frente), interruptor de cabeça rotativa para luz secundária (emite luz para os pés). Sem redução da autonomia ao utilizar ambos os feixes de luz em simultâneo.

#### Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

#### Material fornecido:

Inclui 4x pilhas n.º 081557 LR6.

### Descrição técnica

Tipo de pilha	Mignon, AA
Tipo de proteção IP	IP 67
Peso	153 g
Fluxo luminoso	170 lm
Ø da cabeça	35 mm
Zona ATEX	Zona 0
Zona ATEX	Zona 20

Cor da caixa	amarelo
Número de pilhas incluídas	4
Período de iluminação	6 h
Fluxo luminoso nível 2	20 lm
Comprimento total	158 mm
Propriedades do aparelho	Adequado para área EX
Alimentação de energia	A pilhas
Tipo de produto	Lanterna de bolso

## Acessórios

Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081551 LR6
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081552 LR6
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081553 LR6
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081554 LR6
Pilhas de lítio-metal Tamanho internacional LR6	081559 LR6
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081561 LR6