

HOLEX**Mandril de corte de roscas de troca rápida M6 – M20, Ø da haste d: 30mm****Dados do pedido**

Número do pedido	319447 30
GTIN	4045197959676
Classe de artigo	32P

Descrição**Modelo:**

Compensação elástica do comprimento, passagem suave através da bucha de guia de esferas.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Acessórios especiais:

Insertos de troca rápida n.º 335420 – 335620.

Descrição técnica

Ø da haste d ₁	30 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 30
Projeção L	86 mm
Compensação de comprimento pressão	12 mm
Compensação de comprimento tração	12 mm
Ø exterior do mandril D	54 mm
Tipo de produto	Mandril de corte de roscas VDI

