



Torno de alta pressão NC NC8, Tipo: 90



Dados do pedido

Número do pedido	360405 90
GTIN	4250364403252
Classe de artigo	34A

Descrição

Modelo:

Dimensões pequenas: Área de aperto da relação ideal/comprimento total. Pressão de aperto desejada pré-selecionável **sem ferramentas: em 11 níveis:** Largura do mordente 90 mm, **em 4 níveis:** Largura do mordente 125 / 160 / 200 mm. Corpo base extremamente rígido de GJS-60, **retificado em cima e em baixo; precisão de acoplamento 0,02 mm.**

Característica:

Fuso totalmente encapsulado, de baixa manutenção e nitrurado!

- **Maior fiabilidade funcional.**
- **Proteção otimizada contra aparas.**
- **Esforço de limpeza minimizado.**

Inclui furos 25H6 M10 para sistema de fixação de ponto zero calibre 200 mm.

Utilização:

Pode ser usado horizontalmente ou lateralmente, **pois as superfícies laterais são retificadas com uma precisão de -0,05 mm.**

Material fornecido:

Inclui 2 mordentes escalonados (= padrão!), 1 manivela, 4 garras de aperto.

Acessórios especiais:

- **Pino de aperto n.º 360025 - 25 M10.**

Instrução:

- **Dimensão/interface do mordente NC 8 idêntico a Allmatic TC/LC.**
- **O NC 8 (n.º 360405) substitui os produtos LC (n.º 360500) e TC (n.º 360400).**
- **Os tamanhos 125 MX e 125 LX são fornecidos com mordentes n.º 361295 125 e 361296 125.**
- **Não inclui furos frontais para extensões!**

Descrição técnica

Comprimento do corpo base a	283 mm
Versão	Sistema de fixação de ponto zero
Força de fixação até máximo	28 kN
Área de aperto d	91 - 217 mm
Ranhura longitudinal l H7	20 mm
r ±0,015	73 mm
Peso	15 kg
Área de aperto b	0 - 126 mm
Altura do mordente h	34 mm
t	97 mm
Comprimento total L	339 mm
Altura do corpo base c -0,02	80 mm
Ranhura transversal n H7	20 mm
m	112 mm
Código de cor para acessório adequado	NC8
Tipo	90
Número de roscas por batente de peça	3
Largura da união B ₁ -0,05	90 mm
Série	NC8
Tipo de produto	torno