

Garant

Freză din carbură pentru rotunjit muchiile față / spate, TiAlN, Raza r: 0,5mm



Date comandă

Numărul de comandă	208172 0,5
GTIN	4062406131272
Clasa articolului	11X

Descriere

Execuție:

Coadă extralungă.

Cap dublu rectificat **cu profil cvadrant**.

Toleranță: Ref. = Raza r $\pm 0,05$ mm.

Aplicație:

Pentru **utilizare universală** în aproape toate materialele. Noul strat de acoperire **previne eficient formarea de tăiș în depunere** - inclusiv în aluminiu și inox.

Pentru **debavurare față / spate** a muchiilor și contururilor.

Descriere tehnică

Lungimea totală L	100 mm
Număr de dinți Z	5
Ø cozii D _s	8 mm
Avans f _z pentru frezare laterală în oțel < 900 N/mm ²	0,01 mm
Ø D ₂ mare	8 mm
Ø D ₃ mic	7 mm
Raza r	0,5 mm
L ₂ +0,5	2 mm
Lungimea tăișului L _c	0,5 mm
Ø D ₁ +0,05	6 mm
L ₄ +0,5	26 mm

Freze cu cap sferic	înainte și înapoi
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Toleranță la conturul radial	±0,05
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,5×r la frezare laterală
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	nu
Toleranța arborelui	h6
Inel colorat	verde
Tip produs	Freze cilindro-frontale

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	125 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	75 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	45 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	30 m/min	M
GG(G)	recomandat	45 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

Aer
Servicii

recomandat

Coadă Tip HB

129100 HB