

PLANOLITH**Etalon de control pentru mașini Axis-Inspect-Master, Lățime×lungime:
600X400 mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 431882 600X400 |
| GTIN | 2050002005372 |
| Clasa articolului | 46H |

Descriere**Execuție:**

Formă dreptunghiulară din granit natural deosebit de fin cu orificii pentru reducerea greutateii și 12 orificii de referință-ajustaj (bucșe ceramice).

Avantaj:

Reducerea duratei de nefuncționare a mașinii. Reducerea costurilor de întreținere.

Aplicație:

Dispozitiv de măsurare și de verificare pentru mașinile-unelte cu comandă numerică-CNC, pentru aparate cu brațe de măsurare. Pentru verificarea rapidă a geometriei și a poziționării mașinii, de ex. după un accident (tamponare).

Precizie:

Cele 4 suprafețe laterale sunt prelucrate perpendicular și paralel una față de cealaltă (2μm). Latura frontală este prelucrată unghiular față de laturi. Poziția celor 12 orificii de referință-ajustaj este specificată cu exactitate în certificatul de etalonare al producătorului.

Livrare:

Inclusiv ambalaj pentru transport.

Notă:

Atenție, livrarea se face **cu costuri suplimentare de transport.**

Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Planeitatea suprafeței frontale: 0,01 mm

Planeitatea suprafețelor laterale: 0,002 mm

Rectangularitate: 0,002 mm

Grosime: 50 mm

Greutate: 32 kg

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------------|--|
| Grosime | 50 mm |
| Rectangularitate | 0,002 mm |
| Planeitatea suprafețelor laterale | 0,002 mm |
| Planeitatea suprafeței frontale | 0,01 mm |
| Greutate | 32 kg |
| Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului |
| Tip produs | Etalon de verificare mașini |