



Fresa rotativa Dentado INOX – grosso, HM, Tipo: F1225



Dados do pedido

Número do pedido	547250 F1225
GTIN	4045197973986
Classe de artigo	52D

Descrição

Modelo:

A inovadora geometria dos dentes permite um desempenho de corte de aparas muito elevado, mantendo ao mesmo tempo um funcionamento suave e uma boa capacidade de controle. Excelentes formação de aparas e resultados de superfície, entrada reduzida de calor no material (sem cores de recozimento). Ø da haste 6 mm.

Utilização:

Otimizado para o processamento de aços austeníticos, resistentes a oxidação e ácido, ligas de titânio macias e metais não ferrosos.

Descrição técnica

Ø da haste	6 mm
Abreviatura do dentado	INOX
Comprimento total	70 mm
Descrição da forma	Arco redondo
Ø da cabeça	12,7 mm
Grau de finura do dentado	grosso
Comprimento da cabeça	25 mm
Série	Dentado INOX
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Fresa rotativa

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		