



Fresa rotativa Dentado INOX – grosso, HM, Tipo: C0616



Dados do pedido

Número do pedido	547250 C0616
GTIN	4045197973917
Classe de artigo	52D

Descrição

Modelo:

A inovadora geometria dos dentes permite um desempenho de corte de aparas muito elevado, mantendo ao mesmo tempo um funcionamento suave e uma boa capacidade de controlo. Excelentes formação de aparas e resultados de superfície, entrada reduzida de calor no material (sem cores de recozimento). Ø da haste 6 mm.

Utilização:

Otimizado para o processamento de **aços austeníticos, resistentes a oxidação e ácido**, ligas de titânio macias e metais não ferrosos.

Descrição técnica

Ø da haste	6 mm
Descrição da forma	Forma cilíndrica redonda
Ø da cabeça	6 mm
Abreviatura do dentado	INOX
Comprimento total	50 mm
Grau de finura do dentado	grosso
Comprimento da cabeça	18 mm
Série	Dentado INOX
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Fresa rotativa

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		