

**Pastilha de corte reversível por torneamento VC.T 070204, para acabamento,  
Tipo: HU7315-1****Dados do pedido**

Número do pedido	261362 HU7315-1
GTIN	4045197976406
Classe de artigo	211

**Descrição técnica**

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	50 - 600 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Profundidade de corte $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	N
Avanço f	0,03 - 0,25 mm/U
Tipo	HU7315-1
Quebra-aparas	AF
Óleo de corte	HM
Raio do canto	0,4 mm
Revestimento	sem revestimento

Código ISO da pastilha de corte reversível	VCGT 070204
Número de trocas/cortes	2
Tolerância	G
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar