

**Pastilha de corte reversível por torneamento TOHX 140305, neutro****Dados do pedido**

Número do pedido	268888 P25M
GTIN	4047109036925
Classe de artigo	24T

**Descrição técnica**

#Raio do canto	0,5 mm
Tipo	P25M
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Aplicação principal	P
Quebra-aperas	G06
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Material de corte	HM
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Velocidade de corte $v_c$ aplicação secundária	120 - 180 m/min
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	120 - 300 m/min
Aplicação secundária	M
Revestimento	revestido

## Ficha de dados

Código ISO da pastilha de corte reversível	TOHX 140305 N
Número de trocas/cortes	3
Atributo do nome do produto	W30
Ângulo de corte	0 grau
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar