

Suporte para brochagem de perfis métricos $\varnothing d = 16 \text{ mm}$, \varnothing da haste DS: 40mm**Dados do pedido**

Número do pedido	293026 40
GTIN	4045197977427
Classe de artigo	29K

Descrição**Indicado para:**

Máquinas CNC e convencionais.

Acessórios especiais:

Auxiliar de posicionamento (n.º 293000) e chave de pinos (n.º 293006).

As linguetas de expulsão para hastes MK podem ser encomendadas sob o n.º 293008 nos tamanhos MK2, MK3 e MK4.

Nota:

- **Atenção: Use sempre \varnothing do êmbolo adequado.**
- **Outras ligações de haste a pedido.**

Descrição técnica

L	76 mm
Comprimento da haste L_s	50 mm
Tipo de haste	Haste cilíndrica
\varnothing haste D_s	40 mm

Ø d	16 mm
Ø D	58 mm
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis

Acessórios

Chave de pinos para Ø do suporte 12	293006 12
Chave de pinos para Ø do suporte 16	293006 16
Chave de pinos para Ø do suporte 5	293006 5
Chave de pinos para Ø do suporte 8	293006 8