




Disco abrasivo plano de precisão D×P×A (mm), 250×25×76,2, Tipo: A60



Dados do pedido

Número do pedido	591720 A60
GTIN	9003176643898
Classe de artigo	53Y

Descrição

Modelo:

Discos abrasivos planos de alto desempenho com um sistema de aglomerado altamente poroso para reduzir a carga térmica e obter o desgaste mínimo do diamante de cobertura.

Gama de alto desempenho com corindo sinterizado para **vida útil mais longa, maior eficiência de corte** e abrasão sem aquecer. Particularmente adequado para aços de alta liga, temperados, INOX e HSS com uma dureza de 60 HRC. Os discos abrasivos CBN VIB-STAR CBN superabrasivos oferecem um nível de qualidade superior.

- **Uso universal no processo de lixamento de pêndulo, portanto, mudanças de disco muito menos frequentes na operação diária.**
- **Uso em todas as retificadoras comerciais no fabrico de moldes, ferramentas e de máquinas, por exemplo, Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **É necessário refrigerar com emulsão; assegurar uma boa lubrificação de refrigeração para materiais que geram aparas longas.**

Especificação:

SD83A60II7PVK8F

Instrução:

Discos abrasivos planos com perfil disponíveis sob consulta.

Também adequado para retificação cilíndrica externa.

Descrição técnica

Método de retificação	Retificação de superfície plana
Abrasivo	Grão de cerâmica (CER)
Abreviatura abrasivo	Cerâmica
Especificação	SD83A60II7PVK8F
Forma	1
Ø do disco D	250 mm
Largura do disco T	25 mm
Atributo do nome do produto	250x25x76,2
Ø do furo H	76,2 mm
Tipo de produto	Disco abrasivo plano

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		