

**HOLEX****Freză de șlefuire din carbură, Z7 – medie, dantură încrucișată Ø cozii 3 mm, Carbură, Tip: AS0613****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5691 AS0613
GTIN	4045197730985
Clasa articolului	GGN

**Descriere****Execuție:**

**Freze de șlefuire din carbură** cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare. Coada este realizată din oțel, dacă Ø este mai mare decât Ø cozii, altminteri este realizată din carbură. Dantură universală Z7 pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor. Recomandate atât pentru utilizarea manuală, cât și pentru roboți industriali.

Set de mini freze de șlefuire din carbură, Ø cozii 3 mm.

Similar 546910.

**Aplicație:**

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

**Conținut:**

**10 Freze de șlefuire / Recipiente.**

**Notă:**

**Eliberare numai în set de pachete, fără eliberare individuală! Informații de comandă: 1 set = 1 pachet.**

## Descriere tehnică

Ø cozii	3 mm
Forma	AS0613
Descrierea formei	Cilindrică cu dantură frontală
Lungime cap L <sub>1</sub>	12,7 mm
Simbol pentru dantură	Z7
Lungimea totală	45 mm
Tip de dantură	cu dantură încrucișată
Ø cap	6,3 mm
Grad de finețe a danturii	mediu
Conținut	10
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Freze șlefuire

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
Uni	recomandat		

## Accesorii

Minifreză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată Tip AS0613

546910 AS0613

