

**Garant****Broca curta HSS-E N, TiN, Ø DC h8: 11****Dados do pedido**

Número do pedido	113230 11
GTIN	4045197006080
Classe de artigo	11B

**Descrição****Versão:**

Particularmente robusta e estável devido à espessura reforçada do núcleo.

Perfis retificados, com alta precisão de concentricidade.

**Vantagem:**

**Ideal para trabalhos de perfuração com uma baixa profundidade de perfuração (aprox. 2 – 4xD) em máquinas NC e máquinas automáticas.**

**Recomendação:****Profundidade máxima de perfuração:**
$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$
**Descrição técnica**

Comprimento dos canais de aparas $L_c$	47 mm
$\varnothing$ nominal $D_c$	11 mm
Número de arestas de corte $Z$	2
Avanço $f$ em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/U
Tolerância de $\varnothing$ nominal	h8
$\varnothing$ haste $D_s$	11 mm
Comprimento total $L$	95 mm
Norma	DIN 1897
profundidade de perfuração máxima recomendada $L_2$	30,5 mm
Ângulo da ponta	130 grau

Haste	Haste cilíndrica
Revestimento	TiN
Material de corte	HSS E
Tipo	N
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca espiral

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	Código ISO
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		