

Garant**Torno de bancada paralelo com placa rotativa, largura do mordente: 100****Dados do pedido**

Número do pedido	967120 100
GTIN	4045197612557
Classe de artigo	91J

Descrição**Versão:****Totalmente de aço forjado por estampagem – garantidamente inquebrável.**

Com abertura para a frente. Com mordentes de aperto de tubos por baixo dos mordentes normais. Fuso de precisão resistente e processado com CNC com rosca perfilada. O fuso e os trilhos de guia estão protegidos contra sujidade. Superfície de bigorna grande e temperada para trabalhos de endireitamento e compressão. Guia com reajuste duplo. Mordentes de aperto maciças com superfície endurecida (não substituíveis).

Vantagem:

- **Manípulo com proteção contra queda de ambos os lados – sem gerar ruídos incómodos.**
- **Abertura e fecho rápidos devido à grande grelha de rosca no fuso.**
- **Manípulo substituível.**
- **Escala de largura de abertura estampada.**

Material fornecido:

Inclui material de fixação para montar na bancada de trabalho.

Nota:

Regulador de altura adequado, ver n.º 967520.

Descrição técnica

Material	Aço forjado por estampagem
Sentido de abertura	com abertura para a frente

Ficha de dados

largura do mordente	100 mm
mordentes intercambiáveis	não
Tipo de produto	Prensa de bancada paralela

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/967120-100>