

**Garant****Prensa de bancada paralela com estribo de aperto, largura do mordente: 80**

## Dados do pedido

Número do pedido	967030 80
GTIN	4045197612328
Classe de artigo	91J

## Descrição

**Versão:****Elevada precisão de fixação através de guia de precisão prismática.****Com abertura para trás.** De ferro fundido (GG 25) de alta resistência com estrutura perlítica.**Guia de precisão prismática**, comprida e especialmente precisa. Alojamento preciso do fuso, fuso completamente coberto com rosca trapezoidal, protegido contra sujeira. Superfície de bigorna grande e com fresagem de faceamento para trabalhos de endireitamento leves. Os mordentes de aço temperados são retificados e podem ser substituídos por mordentes estriados (ver mordentes sobresselentes).**Utilização:**

Para fixar em tampos de trabalho.

## Descrição técnica

Sentido de abertura	com abertura para trás
Largura de aperto	100 mm
Peso	7 kg

Material	ferro fundido de alta resistência (GG 25)
Área de aperto	0 - 60 mm
largura do mordente	80 mm
Tipo de produto	Prensa de bancada paralela

## Acessórios

Par de mordentes sobresselentes serrilhados largura do mordente 80	967040 80
Par de mordentes sobresselentes retificados largura do mordente 80	967045 80
Placa de base para prensa de bancada, bambu Tamanho 300X250	967328 300X250
Placa de base para prensa de bancada	967330