

Broca curta HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 5,55mm**Dados do pedido**

Número do pedido	113260 5,55
GTIN	4045197006790
Classe de artigo	11B

Descrição**Modelo:**

Furos precisos devido à **alta precisão de concentricidade** e **perfil especial dos sulcos de aparas**.

Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 2,4 mm.

Vantagem:

Ideal para trabalhos de perfuração com uma baixa profundidade de perfuração (aprox. 2 – 4×D) em máquinas NC e máquinas automáticas.

Recomendação:**Profundidade máxima de perfuração:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Descrição técnica

Avanço f em INOX < 900 N/mm ²	0,04 mm/U
Número de arestas de corte Z	2
Ø nominal D _c	5,55 mm
Comprimento dos canais de aparas L _c	28 mm
Tolerância de Ø nominal	h8
Ø haste D _s	5,55 mm
Comprimento total L	66 mm
Norma	DIN 1897
profundidade de perfuração máxima recomendada L ₂	19,7 mm
Ângulo da ponta	130 grau

Haste	Haste cilíndrica
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	HSS E
Refrigeração interior	não
Anel colorido	azul
Tipo de produto	Broca espiral

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		