

JEPSON POWER**Ferăstrău circular pentru metale, Tip: 9435****Date comandă**

Numărul de comandă

078231 9435

GTIN

27168943512

Clasa articolului

07E

Descriere**Execuție:**

Ferăstraie circulare performante pentru debitat metale pentru debitarea sigură a profilurilor și țevilor din oțel, metalelor neferoase, tabelor, plăcilor din metal și panourilor sandwich **fără formare de scântei**.

Nu este necesară utilizarea lubrifiantului de răcire.

- **Nu este necesară prelucrarea ulterioară.**
- **Tăiere în câteva secunde.**

Ferăstrău circular de tăiat metale Premium Super DRY Cutter 9435.

- **Ideal pentru tăierea țevilor și a profilelor din oțel inoxidabil, oțel, metale neferoase, materiale plastice și materiale compozite.**
- **Amortizor de vibrații pentru siguranță ridicată și durabilitate mare.**
- **Sistem precis de prindere rapidă pentru tăieturi oblice.**
- **Opțional, cu suport robust de montare pe masă cu opritor longitudinal (Cod 078238).**

Livrare:

Inclusiv 1 x pânză de ferăstrău 90Z Cod 078237 Ref. 90 pentru oțel, oțel superior, metale neferoase.

Notă:

Ferăstrău circular de tăiat metale DRY MITER Cutter 9410ND pentru tăiere filigrană în material moale și sensibil se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	9435
Turație maximă	1400 min ⁻¹
Ø pânză de ferăstrău	355 mm
Adâncimea maximă de tăiere 45°	102 mm
Frecvență de rețea	50 Hz
Adâncimea maximă de tăiere 90°	140 mm
Greutate	25 kg
Putere absorbită	2400 W
Tensiune de rețea	230 V
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Ferăstrău

Accesorii

Disc de circular din carbură Drytec® Ø 355×25,4 mm Număr de dinți 60	078237 60
Disc de circular din carbură numai pentru INOX Ø 355×25,4 mm Număr de dinți 90	078236 90
Disc de circular din carbură Drytec® Ø 355×25,4 mm Număr de dinți 72	078237 72
Suport de montare pentru Cod 078231 Tip 600526	078238 600526
Disc de circular din carbură Drytec® Ø 355×25,4 mm Număr de dinți 90	078237 90