

**Capete de frezat la 90° MFWN, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 50/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	225615 50/4
GTIN	2050001929945
Clasa articolului	250

Descriere**Execuție:**

Scule cu plăcuțe amovibile bilaterale. Combinație formată din unghiul de așezare, execuția canalelor de așchii, precum și geometria și unghiul de tăiere al plăcuțelor amovibile pentru asigurarea unei rate de așchiere, a unei evacuări a așchiilor și a unei durabilități deosebite, a unei forțe de așchiere reduse precum și pentru o rentabilitate ridicată.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	WNMU 0806..
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	8 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229700 (T15; 4,2 Nm)
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Număr de dinți Z	4
Tip de coadă	cu alezaj

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229700
--------------------	--------