


**Freze din carbură HPC, TiSi, Ø f8 D: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG1014 6
GTIN	4045197735591
Clasa articolului	GGN

Descriere

Execuție:
Strat special de acoperire TiSi.
Similar Cod 203014.

Descriere tehnică

Lungimea tăișului L_c	13 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Avans f_z pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,1 mm
Număr de dinți Z	4
Lungime activă L_1 incl. degajare	19 mm
Ø de degajare D_1	5,8 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB mit h6
Avans f_z pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm ²	0,03 mm
Ø cozii D_s	6 mm

Toleranță Ø nominal	f8
Lungimea totală L	57 mm
Ø tăişului D _c	6 mm
Unghiul elicei	35 grad
Conținut	5
Strat de acoperire	TiSi
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăişului	inegal
Lățime de atac a _e la operația de frezare	0,3×D la frezare laterală
Lățime de atac a _e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Strategie de aşchiere	HPC
Inel colorat	albastru
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
TOOLOX 33	recomandat	115 m/min	H
TOOLOX 44	recomandat	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M

Uni	indicat în anumite condiții
Umiditate maximă	recomandat
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții
Uscat	recomandat
Aer	recomandat

Accesorii

Freze din carburăHPC Ø f8 DC 6 mm	203014 6
-----------------------------------	----------