

HOLEX**HOLEX Pro Steel Freze de degroșare din carbură HPC, TiAlN, Ø D: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG1054 6
GTIN	4045197735799
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Pentru **degroșare și finisare.**

Până la 1xD în material solid **la cele mai mari viteze de avans** și funcționare silențioasă.

Dimensiuni constructive conform **normei de fabricație.**

Similar Cod 203054.

Avantaj:

Profil al canalelor optimizat, ascuțire cu detalonare excentrică, spații mari pentru așchii.

Conținut:

5 buc.

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	6 mm
Lungime activă L ₁ incl. degajare	21 mm
Avans f _z pentru frezare laterală în oțel < 900 N/mm ²	0,05 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Număr de dinți Z	4
Avans f _z pentru frezarea canalelor în oțel < 900 N/mm ²	0,04 mm

Lungimea tăișului L_c	13 mm
Toleranță \varnothing nominal	0 / -0,03
Lățimea teșiturii la 45°	0,2 mm
Lungimea totală L	57 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
\varnothing de degajare D_1	5,5 mm
\varnothing tăișului D_c	6 mm
Unghiul elicei	38 grad
Conținut	5
Serie	Pro Steel
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,3xD la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1xD
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	verde
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P

INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	80 m/min	M
GG(G)	recomandat	250 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		

Accesorii

HOLEX Pro Steel Freze de degroșare din carburăHPC Ø DC
6 mm

203054 6