


Broca escareadora HSS N, sem revestimento, Ø DC h8: 30mm**Dados do pedido**

Número do pedido	116620 30
GTIN	4045197033994
Classe de artigo	11C

Descrição**Modelo:**

Núcleo forte. Broca espiral estável com melhor orientação no furo

Vantagem:

Particularmente **adequada para perfurar** furos não redondos. Os furos não alinhados podem ser compensados.

Recomendação:**Profundidade máxima de perfuração:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Instrução:**Atenção:**

Não descer abaixo do respetivo Ø de pré-perfuração (ver tabela).

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º **343000-343530**.

Descrição técnica

Ø nominal D_c	30 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm ²	0,28 mm/U
Comprimento dos canais de aparas L_c	175 mm
Comprimento total L	296 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L_2	130 mm
Tolerância de Ø nominal	h8
Número de arestas de corte Z	3
Tamanho do cone Morse MK	3
Norma	DIN 343

Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	20,5 mm
Ângulo da ponta	120 grau
Haste	Cone Morse
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS
Tipo	N
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca espiral

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		