

ALZMETALL
we drive productivity**Mașină de găurit cu masă ALZTRONIC, Ø maxim găurire în oțel: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	076563 16
GTIN	2050002043541
Clasa articolului	03P

Descriere**Execuție:**

Mașină de găurit cu masă, precisă și durabilă, cu turație înaltă. Afișaj multitactil din sticlă rezistentă la zgârieturi pentru o lizibilitate optimă. Operare simplă și unitară cu ajutorul pictogramelor de pe afișaj. Afișaj digital al adâncimii de găurire cu stabilirea punctului zero. Dotare standard:

- **TFT 5 inch - afișaj LCD cu funcție tactilă: Introducere manuală a valorii de referință a turației arborelui, a valorii reale a afișajului turației, afișaj integrat al adâncimii de găurire cu preluarea tactilă a punctului zero, scală virtuală a adâncimii de găurire pe afișaj, afișaje ale stării mașinii și avertizări pe afișaj, informații referitoare la service, limbi de operare selectabile: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.**
- **Motor de curent alternativ 230 V, 50 Hz.**
- **Fișă de conectare gata montată, lungime cablu 3 m.**
- **Reglarea turației fără trepte, prin potențiomtru.**
- **Trei butoane separate pentru funcționare pe dreapta - funcționare pe stânga - oprire (oprirea arborelui prin funcția de frânare).**
- **Protecție a arborelui cu siguranță electrică.**
- **Buton ciupercă (blocabil) pentru OPRIRE DE URGENȚĂ.**
- **Întreprupător principal, cu posibilitate de închidere.**
- **Vopsea: Vopsea structurală poliuretanică DD alb RAL 9003, PANTONE 7545c, negru.**

Cu capul burghiului fix și masa mașinii reglabilă pe înălțime și pe orizontală.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Notă:

Alte mașini de găurit cu masă și dotări opționale, precum lămpile de mașină cu LED, computerul de tehnologie etc. sunt disponibile la cerere. Disponibil opțional cu dispozitiv de filetat.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	ALZTRONIC i16
Ø coloane	65 mm
Distanță minimă ax-placă de bază	437 mm
Turație maximă	100 - 2000 min ⁻¹
Cursă ax	80 mm
Masa mașinii, lățime suprafață utilizabilă	240 mm
Masa mașinii, lungime suprafață utilizabilă	300 mm
Sistem de prindere	CM2
Ø maxim filetare în oțel	M12
Putere absorbită	700 W
Avans	Manual
Număr de canale în T	2
Placă de bază a mașinii, înălțime suprafață utilizabilă	240 mm
Distanță între canalele în T	80 mm
Placă de bază a mașinii, lățime suprafață utilizabilă	300 mm
Ø maxim găurire în oțel	16 mm
Dimensiunea nominală a canalelor în T	12 mm
Greutate	83 kg
Distanță minimă ax-masa mașinii	75 mm
Distanță maximă ax-masa mașinii	357 mm
Cursă maximă	190 mm
Distanță maximă ax-placă de bază	437 mm
Masa mașinii, reglare pe înălțime	Manivelă manuală

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Clasă de protecție IP	IP 54
Tip produs	Mașină de găurit